


Kézi tolattyús szelep VBOH-32-M5

Cikkszám: 1609969

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	3/2, bistabil
1. pneumatikus csatlakozás	M5
2. pneumatikus csatlakozó	M5
Működtetés módja	kézi
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés becsavarozható
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	236 l/min
Névleges szélesség	3.6 mm
Üzemi nyomás	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...80 °C
Ház alanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Raszterméret	17 mm
Használati útmutató	Kérjük, csak hengeres menettel rendelkező csavarzatokat csavarjon be. A kúpos menetek beépítése károsíthatja a házat, és a hüvely elakadását vagy meghibásodását okozhatja.
Tömítés elve	lágý
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szerkezeti felépítés	hüvely-csúszka
Vezérlés módja	közvetlen
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegekről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Közeghőmérséklet	-10 °C...80 °C
Működtető erő	14 N
Terméksúly	8 g
Becsavarható tengelycsap alanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált
Alanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alanyaga	NBR