


# Közelítéskapcsoló CRSMEO-4-K-LED-24

Cikkszám: 161775

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                          | Érték                                                                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kialakítás                                        | kerek                                                                                          |
| Engedély                                          | RCM jelzés                                                                                     |
| CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)   | EU EMC-irányelv szerint<br>az EU RoHS irányelve szerint                                        |
| UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot) | az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint<br>az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések             | RoHS-kompatibilis                                                                              |
| Méreték                                           | Pozíció                                                                                        |
| Mérési elv                                        | Mágneses Reed                                                                                  |
| Környezeti hőmérséklet                            | -20 °C...60 °C                                                                                 |
| Ismétlési pontosság                               | 0.2 mm                                                                                         |
| Kapcsolókimenet                                   | érintkezővel társított bipoláris                                                               |
| Kapcsolóelem-funkció                              | Záró                                                                                           |
| Bekapcsolási idő                                  | 0.5 ms                                                                                         |
| Kikapcsolási idő                                  | 0.03 ms                                                                                        |
| Max. kapcsolási frekvencia                        | 800 Hz                                                                                         |
| Max. kimeneti áram                                | 500 mA                                                                                         |
| Max. DC kapcsolási kapacitás                      | 10 W                                                                                           |
| Induktív védőkapcsolás                            | MZ, MY, ME tekercsekhez illesztve                                                              |
| Rövidzárlat elleni védelem                        | nem                                                                                            |
| Névleges DC üzemi feszültség                      | 24 V                                                                                           |
| DC üzemi feszültségi tartomány                    | 12 V...30 V                                                                                    |
| Póluscsera elleni védelem                         | nem                                                                                            |
| 1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód        | Kábel                                                                                          |
| 1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika     | nyitott vég                                                                                    |
| 1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma      | 3                                                                                              |
| Csatlakozó kimenet iránya                         | mentén                                                                                         |
| Kábelhossz                                        | 2.5 m                                                                                          |
| Kábelköpeny színe                                 | szürke                                                                                         |
| Kábelköpeny alapanyaga                            | TPE-O                                                                                          |
| Rögzítés módja                                    | tartozékkal                                                                                    |
| Terméksúly                                        | 70 g                                                                                           |

| Jellemző                                              | Érték          |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| Ház színe                                             | fekete         |
| Ház alapanyaga                                        | PP             |
| Kapcsolásiállapot kijelző                             | Sárga LED      |
| Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetés esetén | -5 °C...60 °C  |
| Védettség                                             | IP67           |
| LABS konformitás                                      | VDMA24364-B2-L |