

# Szűrő

## LF-3/8-D-5M-MIDI

Cikkszám: 162613

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                     | Érték                                                          |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Méret                                                        | Midi                                                           |
| Sorozat                                                      | D                                                              |
| Beépítési helyzet                                            | függőleges +/- 5 °                                             |
| Szűrőfinomság                                                | 5 µm                                                           |
| Kondenzátum leeresztő                                        | Kézzel forgatható                                              |
| Szerkezeti felépítés                                         | Szinterszűrő centrifugális szeparátorral                       |
| Tartályvédelem                                               | Fém védőkosár                                                  |
| Üzemi nyomás                                                 | 0 bar...16 bar                                                 |
| Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva) | 1800 l/min                                                     |
| Üzemi közeg                                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:9:-] szerint<br>Inert gázok |
| KBK korrózióállósági osztály                                 | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                           |
| LABS konformitás                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Csapághőmérséklet                                            | -10 °C...60 °C                                                 |
| Levegőtisztasági osztály a kimenetnél                        | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [6:8:4] szerint<br>Inert gázok |
| Közeghőmérséklet                                             | -10 °C...60 °C                                                 |
| Környezeti hőmérséklet                                       | -10 °C...60 °C                                                 |
| Terméksúly                                                   | 700 g                                                          |
| Rögzítés módja                                               | Vezetékbeszerelés<br>tartozékkal                               |
| 1. pneumatikus csatlakozás                                   | G3/8                                                           |
| 2. pneumatikus csatlakozó                                    | G3/8                                                           |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                        | RoHS-kompatibilis                                              |
| Szűrő alapanyaga                                             | PE                                                             |
| Ház alapanyaga                                               | Cink-présöntvény                                               |
| Tartály alapanyaga                                           | PC                                                             |