



Leágazó modul FRM-H-3/4-D-MAXI

Cikkszám: 162794

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szerkezeti felépítés	Leágazó modul
Üzemi nyomás	0.025 MPa...1.6 MPa 0.25 bar...16 bar
Normál névleges térfogatáram a fő áramlási irányban 1->2	13500 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint Inert gázok
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Csapághőmérséklet	-10 °C...60 °C
Levegőtisztasági osztály a kimenetnél	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint Inert gázok
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	666 g
1. pneumatikus csatlakozás	G3/4
2. pneumatikus csatlakozó	G3/4
3. pneumatikus csatlakozás	G3/4
4. pneumatikus csatlakozó	G1/4
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Cink-présöntvény