


Bekapcsoló szelep

HE-1/2-D-MIDI

Cikkszám: 162810

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szerkezeti felépítés	Hengeres tolózár
Működtetés módja	kézi
Tömítés elve	lággy
Távozó levegő funkció	nem fojtható
Kézi segédműködtetés	nincs
Szelepfunkció	3/2, bistabil
Üzemi nyomás	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar
C érték	17 l/sbar
b érték	0.3
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	3600 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Inert gázok
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés tartozékkal
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Áramlásirány	nem reverzibilis
Terméksúly	511 g
1. pneumatikus csatlakozás	G1/2
2. pneumatikus csatlakozó	G1/2
3. pneumatikus csatlakozás	G1/4
Levegőtisztasági osztály a kimenetnél	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Inert gázok
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	Alumínium présöntvény