



# Bekapcsoló szelep PVEL-P-124-HP7

Cikkszám: 1629205

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                          | Érték                                                          |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Sorozat                                           | L                                                              |
| DN névleges szélesség                             | 54                                                             |
| Szerkezeti felépítés                              | Hengeres tolózár                                               |
| Működtetés módja                                  | pneumatikus                                                    |
| Tömítés elve                                      | lágymű                                                         |
| Távozó levegő funkció                             | nem fojtható                                                   |
| Visszaállítás módja                               | mechanikus rugó                                                |
| Vezérlés módja                                    | közvetlen                                                      |
| Szelepfunkció                                     | 3/2 zárva monostabil                                           |
| Üzemi nyomás                                      | 0 MPa...4.2 MPa<br>0 bar...42 bar                              |
| Vezérlőnyomás                                     | 9 bar...42 bar                                                 |
| Üzemi közeg                                       | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint<br>Inert gázok |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről                | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)   |
| KBK korrózióállósági osztály                      | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                           |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések             | RoHS-kompatibilis                                              |
| LABS konformitás                                  | VDMA24364-Zone III                                             |
| Közeghőmérséklet                                  | 5 °C...50 °C                                                   |
| Környezeti hőmérséklet                            | 5 °C...50 °C                                                   |
| CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)   | az EU nyomástartó edényekre vonatkozó irányelve szerint        |
| UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot) | a brit előírásoknak megfelelő nyomástartó berendezésekhez      |
| Élelmiszerekkel használható                       | Lásd a bővebb anyaginformációt                                 |
| Beépítési helyzet                                 | tetszés szerint                                                |
| Terméksúly                                        | 7250 g                                                         |
| 3. pneumatikus csatlakozás                        | G1/2                                                           |
| 12. vezérlőlevegő csatlakozó                      | G1/4                                                           |
| Vezérlőlevegőellátás                              | külső                                                          |
| Hengeres tolattyú alapanyaga                      | Kovácsolt alumínium ötvözet                                    |
| Tömítések alapanyaga                              | NBR<br>PE                                                      |
| Ház alapanyaga                                    | Kovácsolt alumínium ötvözet                                    |