


Bekapcsoló szelep PVEL-H-124-HP3

Cikkszám: 1629207

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Sorozat	L
DN névleges szélesség	54
Szerkezeti felépítés	Hengeres tolózár
Működtetés módja	kézi
Tömítés elve	lágymű
Távozó levegő funkció	nem fojtható
Aktuátor biztosítás	Forgatógomb rögzítéssel tartozékokkal zárható
Visszaállítás módja	Kényszerített vezetés
Vezérlés módja	közvetlen
Szelepfunkció	3/2, bistabil
Üzemi nyomás	0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Inert gázok
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Közeghőmérséklet	5 °C...50 °C
Környezeti hőmérséklet	5 °C...50 °C
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU nyomástartó edényekre vonatkozó irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	a brit előírásoknak megfelelő nyomástartó berendezésekhez
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	5900 g
3. pneumatikus csatlakozás	G1/2
Hengeres tolatyú alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet
Tömítések alapanyaga	NBR PE
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet