

Kapcsoló lovas
DASI-Q11-32-A-SL
Cikkszám: 1631824

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	32
Kialakítás	T horonyhoz
dugattyúØ-höz	Ø32
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	6 g
Rögzítés módja	T-horonyba szorított menetes csappal belső menettel
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csavarok alapanyaga	Acél horganyzott