

Szabadonfutó FLSM-12-L

Cikkszám: 164229

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	12
Forgásirány	Az óramutató járásával ellentétes forgás
Beépítési helyzet	tetszés szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Elméleti nyomaték 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi)	1.2 Nm
Terméksúly	300 g
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet
Hüvely alapanyaga	Edzett acél
Tengely alapanyaga	Edzett acél