

Szabadonfutó FLSM-25-R

Cikkszám: 164236

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	25
Forgásirány	Óramutató járásával megegyező
Beépítési helyzet	tetszés szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Elméleti nyomaték 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi)	4.98 Nm
Terméksúly	650 g
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet
Hüvely alapanyaga	Edzett acél
Tengely alapanyaga	Edzett acél