

Döntött csatlakozó aljzat PEV-1/4-WD-LED-24

Cikkszám: 164274

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Megfelel a szabványnak	EN 175301-803
Kapcsolásiállapot kijelző	Sárga LED Zöld LED
Rögzítés módja	becsavarozva
Kábelkimenet	döntött
1. elektromos csatlakozó, funkció	Terepikészülék-oldal
1. elektromos csatlakozás, kialakítás	szögletes
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Aljzat
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	A csatlakozóalak, az EN 175301-803 szerint
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	4
1. elektromos csatlakozó, foglalt pólusok/tűk	4
1. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa	M3 központi csavar
2. elektromos csatlakozó, funkció	Vezérlésoldal
2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	Csavaros sorkapocs
2. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	5
2. elektromos csatlakozó, kiosztott pólusok/erek	5
DC üzemi feszültségi tartomány	15 V...30 V
Áramterhelhetőség 40 °C-on	8 A
Kábelcsavarzat	Pg11
Megengedett kábelátmérő	4,5 mm...11 mm
Csatlakozási keresztmetszet	0,25 mm ² ...1,5 mm ²
Védettség	IP65
Megjegyzés a védettségről	szerelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...80 °C
Megjegyzés a környezeti hőmérsékletről	Derating figyelembevétele
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	PA6-erősítéssel
Ház színe	áttetsző

Jellemző	Érték
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Sárgaréz nikkelezett ónozott