

Lapos henger EZH-10/40-40-A-B

Cikkszám: 164990

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Löket	40 mm
Dugattyú Ø	22 mm ekvivalens átmérő
Csillapítás	nincs csillapítás
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Működési mód	nyomó egyszeres működésű
Szerkezeti felépítés	Dugattyú derékszögű dugattyúrúd
Pozíciófelismerés	közelítéskapcsolóhoz
Csavaróbiztosíték/vezető	derékszögű dugattyúrúd
Üzemi nyomás	0.25 MPa...0.6 MPa 2.5 bar...6 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre	205 N
Elméleti min. visszatérítő rugóerő	18 N
Max. elméleti visszatérítő rugóerő	28 N
Terméksúly	242 g
Rögzítés módja	keresztfurattal
Pneumatikus csatlakozó	G1/8
Fedél alapanyaga	Alumínium
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	Alumínium
Dugattyúrúd alapanyaga	Megerősített PA