

Fénykábel
SOEZ-LLG-SE-0,5-M4
Cikkszám: 165357

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Mérési eljárás	Egyirányú fénysorompó Fénykábel
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...160 °C
Méret	M4
Terméksúly	46 g
Ház alapanyaga	Sárgaréz krómozott
Beállítási tartomány felső határa	280 mm
Környezeti hőmérsékletű mozgó telepítés	-20 °C...120 °C
Védettség	IP54
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L