

**Gömbcsap**  
**VZBA-11/2"-GG-63-T-22-F0507-V4V4T**  
Cikkszám: 1686643

**FESTO**



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szerkezeti felépítés                  | 2-utas gömbcsap                                                                                                                           |
| Működtetés módja                      | mechanikus                                                                                                                                |
| Tömítés elve                          | lágy                                                                                                                                      |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint                                                                                                                           |
| Rögzítés módja                        | Vezetékbeszerelés                                                                                                                         |
| Armatúra csatlakozó                   | Rp1 1/2                                                                                                                                   |
| Kapcsolóállás-kijelző                 | Rés iránya = áramlási irány                                                                                                               |
| Karimafuratkép                        | F05<br>F07                                                                                                                                |
| Belső Ø                               | 38 mm                                                                                                                                     |
| DN névleges szélesség                 | 40                                                                                                                                        |
| Szelepfunkció                         | 2/2                                                                                                                                       |
| Kézi segédműködtetés                  | nincs                                                                                                                                     |
| Áramlásirány                          | megfordítható                                                                                                                             |
| Névleges nyomás, PN armatúra          | 63                                                                                                                                        |
| Működtetési nyomaték                  | 29 Nm                                                                                                                                     |
| Szabvány alapján                      | DIN 3202-M3<br>EN 10226-1<br>ISO 5211                                                                                                     |
| Közeg                                 | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [:-:-] szerint<br>Inert gázok<br>Víz - nem vízgőz<br>semleges folyadékok<br>további átfolyóközegek kérése |
| Közeghőmérséklet                      | -10 °C...200 °C                                                                                                                           |
| Kv átfolyás                           | 170 m³/h                                                                                                                                  |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                                                                                                                         |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-Zone III                                                                                                                        |
| Ház alapanyaga                        | erősen ötvöztött rozsdamentes acél                                                                                                        |
| Ház anyagszáma                        | 1.4408                                                                                                                                    |

| Jellemző                                          | Érték                                                                  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tömítések alapanyaga                              | PTFE<br>PTFE-erősítés                                                  |
| Golyó alapanyaga                                  | erősen ötvözött rozsdamentes acél                                      |
| Golyó anyagszáma                                  | 1.4408                                                                 |
| Tengely alapanyaga                                | erősen ötvözött rozsdamentes acél                                      |
| Tengely anyagszáma                                | 1.4401                                                                 |
| Terméksúly                                        | 2800 g                                                                 |
| CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)   | az EU nyomástartó edényekre vonatkozó irányelve szerint                |
| UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot) | a brit előírásoknak megfelelő nyomástartó berendezésekhez              |
| Robbanásvédelem                                   | 1. zóna (ATEX)<br>2. zóna (ATEX)<br>21. zóna (ATEX)<br>22. zóna (ATEX) |
| KBK korrózióállósági osztály                      | 3 - nagy korróziós igénybevétel                                        |