

Gömbcsap
VZBA-1"-WW-63-T-22-F0405-V4V4T
Cikkszám: 1686689

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szerkezeti felépítés	2-utas gömbcsap
Működtetés módja	mechanikus
Tömítés elve	lágymű
Beépítési helyzet	tetszőleges
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés
Armatúra csatlakozó	Hegesztett végek/hegesztett végek
Kapcsolóállás-kijelző	Rés iránya = áramlási irány
Karimafuratkép	F04 F05
Belső Ø	25 mm
DN névleges szélesség	25
Szelepfunkció	2/2
Kézi segédműködtetés	nincs
Áramlási irány	megfordítható
Névleges nyomás, PN armatúra	63
Működtetési nyomaték	17 Nm
Szabvány alapján	DIN 3202-S13 ISO 5211
Közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:--] szerint Inert gázok Víz - nem vízgőz semleges folyadékok további átfolyóközégek kérése
Közeghőmérséklet	-10 °C...200 °C
Kv átfolyás	71.5 m³/h
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Ház alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Ház anyagszáma	1.4408

Jellemző	Érték
Tömítések alapanyaga	PTFE PTFE-erősítés
Golyó alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél
Golyó anyagszáma	1.4408
Tengely alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél
Tengely anyagszáma	1.4401
Terméksúly	1250 g
Robbanásvédelem	1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
KBK korrózióállósági osztály	3 - nagy korróziós igénybevétel