

Gömbcsap
VZBC-15-FF-40-22-F0304-V4V4T
Cikkszám: 1692198

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szerkezeti felépítés	2-utas gömbcsap
Működtetés módja	mechanikus
Tömítés elve	lágymű
Beépítési helyzet	tetszőleges
Rögzítés módja	Vezetékbekötés
Armatúra csatlakozó	Gyűrűház menetes karimával
Kapcsolóállás-kijelző	Rés iránya = áramlási irány
Karimafuratkép	F03 F04
Belső Ø	15 mm
DN névleges szélesség	15
Szelepfunkció	2/2
Kézi segédműködtetés	nincs
Áramlási irány	megfordítható
Névleges nyomás, PN armatúra	40
Működtetési nyomaték	10 Nm
Szabvány alapján	EN 1092-1 ISO 5211
Közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:--] szerint Inert gázok Víz - nem vízgőz semleges folyadékok további átfolyóközégek kérése
Közeghőmérséklet	-10 °C...200 °C
Kv átfolyás	19,4 m³/h
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Ház alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Ház anyagszáma	1.4408

Jellemző	Érték
Tömítések alapanyaga	PTFE PTFE-erősítés
Golyó alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél
Golyó anyagszáma	1.4408
Tengely alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél
Tengely anyagszáma	1.4401
Terméksúly	1500 g
Robbanásvédelem	1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
KBK korrózióállósági osztály	3 - nagy korróziós igénybevétel