

Gömbcsap
VZBA-1"-GGG-63-32L-F0405-V4V4T
Cikkszám: 1692215

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szerkezeti felépítés	3-utas gömbcsap L-furat
Működtetés módja	mechanikus
Tömítés elve	lágý
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Rögzítés módja	Vezetékbесzerelés
Armatúra csatlakozó	Rp1
Kapcsolóállás-kijelző	Rés iránya = áramlási irány
Karimafuratkép	F04 F05
Belső Ø	20 mm
DN névleges szélesség	25
Szelepfunkció	3/2
Kézi segédműködtetés	nincs
Áramlási irány	megfordítható
Névleges nyomás, PN armatúra	63
Működtetési nyomaték	22 Nm
Szabvány alapján	EN 10226-1 ISO 5211
Közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [:-:-] szerint Inert gázok Víz - nem vízgőz semleges folyadékok további átfolyóközégek kérése
Közeghőmérséklet	-10 °C...200 °C
Kv átfolyás, L típus	11.8 m³/h
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Ház alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Ház anyagszáma	1.4408

Jellemző	Érték
Tömítések alapanyaga	PTFE PTFE-erősítés
Golyó alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél
Golyó anyagszáma	1.4408
Tengely alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél
Tengely anyagszáma	1.4401
Terméksúly	1600 g
Robbanásvédelem	1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
KBK korrózióállósági osztály	3 - nagy korróziós igénybevétel