


Gömbcsap
VZBA-2"-GGG-63-32T-F0507-V4V4T
Cikkszám: 1692230

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szerkezeti felépítés	3-utas gömbcsap T-furat
Működtetés módja	mechanikus
Tömítés elve	lágy
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés
Armatúra csatlakozó	Rp2
Kapcsolóállás-kijelző	Rés iránya = áramlási irány
Karimafuratkép	F05 F07
Belső Ø	38.1 mm
DN névleges szélesség	50
Szelepfunkció	3/2
Kézi segédműködtetés	nincs
Áramlási irány	megfordítható
Névleges nyomás, PN armatúra	63
Működtetési nyomaték	68 Nm
Szabvány alapján	EN 10226-1 ISO 5211
Közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [:-:-] szerint Inert gázok Víz - nem vízgőz semleges folyadékok további átfolyóközégek kérése
Közeghőmérséklet	-10 °C...200 °C
Kv átfolyás, T típus	48.8 m³/h
Kv átfolyás, T egyenes típus	100 m³/h
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Ház alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél

Jellemző	Érték
Ház anyagszáma	1.4408
Tömítések alapanyaga	PTFE PTFE-erősítés
Golyó alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Golyó anyagszáma	1.4408
Tengely alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Tengely anyagszáma	1.4401
Terméksúly	7400 g
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU nyomástartó edényekre vonatkozó irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	a brit előírásoknak megfelelő nyomástartó berendezésekhez
Robbanásvédelem	1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
KBK korrózióállósági osztály	3 - nagy korróziós igénybevétel