

# Mágnestekercs MSN1W-24AC/12DC

Cikkszám: 170152

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                           | Érték                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beépítési helyzet                  | tetszés szerint                                                                                                                                          |
| Min. meghúzási idő                 | 10 ms                                                                                                                                                    |
| Bekapcsolási időtartam             | 100%                                                                                                                                                     |
| cos teljesítménytényező {phi}      | 0.7                                                                                                                                                      |
| Tekercsparaméterek                 | 12 V DC: 5,0 W<br>24 V AC: 50 Hz, 7,5 VA húzóteljesítmény, 5,0 VA tartóteljesítmény<br>24 V AC: 60 Hz, 5,0 VA húzóteljesítmény, 3,7 VA tartóteljesítmény |
| Megengedett feszültségingadozások  | 50 Hz $\pm 10\%$<br>60 Hz-en -10...+20%                                                                                                                  |
| LABS konformitás                   | VDMA24364-C1-L                                                                                                                                           |
| Közeghőmérséklet                   | -10 °C...50 °C                                                                                                                                           |
| Védettség                          | IP65                                                                                                                                                     |
| Környezeti hőmérséklet             | -10 °C...50 °C                                                                                                                                           |
| Terméksúly                         | 80 g                                                                                                                                                     |
| Elektromos csatlakozó              | 3 pólusú<br>A forma<br>clipbar<br>a DIN EN 175301-803 szerint                                                                                            |
| Rögzítés módja                     | beszorított<br>tartókapoccsal                                                                                                                            |
| Ház alapanyaga                     | PA                                                                                                                                                       |
| Dugaszolható érintkezők alapanyaga | Acél                                                                                                                                                     |
| Tekercs alapanyaga                 | Réz                                                                                                                                                      |