


Csatlakozó kábel

KMPYE-AIF-1-GS-GD-0,3

Cikkszám: 170239

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Megfelel a szabványnak	EN 61076-2-101
Kiegészítő funkciók	termék-specifikus pin kiosztás
Vezetékmegjelölés	tartozékkal
Csatlakozási gyakoriság	500
1. elektromos csatlakozó, funkció	Terepikészülék-oldal
1. elektromos csatlakozás, kialakítás	kerek
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Aljzat
1. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés	egyenes
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	M12x1 A kódolású EN 61076-2-101 szerint
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	4
1. elektromos csatlakozó, foglalt pólusok/tűk	4
1. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa	Csavaros rögzítés SW18-cal és hosszanti recézéssel
2. elektromos csatlakozó, funkció	Vezérlésoldal
2. elektromos csatlakozó, kivétel	kerek
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási mód	Csatlakozó
2. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés	egyenes
2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	M9x0,5
2. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	7
2. elektromos csatlakozó, kiosztott pólusok/erek	6
2. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa	Csavaros rögzítés
DC üzemi feszültségi tartomány	0 V...50 V
Áramterhelhetőség 40 °C-on	1 A
Lökőfeszültség-állóság	2 kV
Árnyékolás	igen
Kábelhossz	0.3 m
Vezetéktulajdonság	energialáncokhoz alkalmas
Vezeték vizsgálati feltételei	Vizsgálati feltételek kérésre
Hajlítási sugár, mozgatható kábelvezetés	75 mm
Kábelátmérő	5.6 mm
Kábelszerkezet	8 x 0,24 mm ²

Jellemző	Érték
Névleges vezeték-keresztmetszet	0.24 mm ²
Védettség	IP65
Megjegyzés a védettségről	szerelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...85 °C
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetés esetén	-5 °C...80 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szennyezettségi fok	1
Kábelköpeny alapanyaga	TPE-U(PUR)
Kábelköpeny színe	fekete