

# Leágazó modul FRM-D-MINI

Cikkszám: 170684

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                 | Érték                                                         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Beépítési helyzet                                        | tetszés szerint                                               |
| Szerkezeti felépítés                                     | Leágazó modul                                                 |
| Üzemi nyomás                                             | 0 MPa...1.6 MPa<br>0 bar...16 bar                             |
| Normál névleges térfogatáram a fő áramlási irányban 1->2 | 3300 l/min                                                    |
| Üzemi közeg                                              | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint<br>Inert gázok |
| KBK korrózióállósági osztály                             | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                          |
| LABS konformitás                                         | VDMA24364-B1/B2-L                                             |
| Csapághőmérséklet                                        | -10 °C...60 °C                                                |
| Levegőtisztasági osztály a kimenetnél                    | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint<br>Inert gázok |
| Közeghőmérséklet                                         | -10 °C...60 °C                                                |
| Környezeti hőmérséklet                                   | -10 °C...60 °C                                                |
| Terméksúly                                               | 127 g                                                         |
| 3. pneumatikus csatlakozás                               | G1/4                                                          |
| 4. pneumatikus csatlakozó                                | G1/4                                                          |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                    | RoHS-kompatibilis                                             |
| Ház alapanyaga                                           | Cink-présöntvény                                              |