

Csatlakozó aljzat MSSD-C-4P

Cikkszám: 171157

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Rögzítés módja	a mágnesszelepen, M3 központi csavarral
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	22 g
Elektromos csatlakozó	3 pólusú Szögletes doboAljzat, derékszögű A forma a DIN EN 175301-803 szerint négyyszög forma MSC négyyszög forma MSN1
Kábelcsavarzat	Pg9
Kábelátmérő	6 mm...8 mm
Névleges vezeték-keresztmetszet	1.5 mm ²
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...90 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Műanyag
Ház színe	fekete