

T-adapter FB-TA-M12-5POL

Cikkszám: 171175

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Rögzítés módja	átmenő furattal
Terméksúly	59 g
Elektromos csatlakozó	5 pólusú M12x1 / M12x1 Csatlakozó / Aljzatok
DC üzemi feszültségi tartomány	10 V...30 V
Áramterhelhetőség	4 A
Védettség	IP67
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...90 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L