


Nyomásszabályozó szelep LR-3/8-D-O-MIDI-NPT

Cikkszám: 173657

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Midi
Sorozat	D
Üzemi nyomás	1.6 MPa 16 bar
Nyomásszabályozó-tartomány	0.5 bar...12 bar
Max. nyomáshisztérézis	0.02 MPa 0.2 bar 2.9 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Inert gázok
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Levegőtisztasági osztály a kimenetnél	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Inert gázok
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
1. pneumatikus csatlakozás	3/8 NPT
2. pneumatikus csatlakozó	3/8 NPT
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis