

Szűrő

LF-1/8-D-MINI-A-NPT

Cikkszám: 173677

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Mini
Sorozat	D
Beépítési helyzet	függőleges
Szűrőfinomság	40 µm
Kondenzátum leeresztő	teljesen automatikus
Tartályvédelem	Fém védőkosár
Üzemi nyomás	2 bar...12 bar
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	1000 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:9:-] szerint Inert gázok
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Csapághőmérséklet	-10 °C...60 °C
Levegőtisztasági osztály a kimenetnél	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:8:4] szerint Inert gázok
Közeghőmérséklet	5 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	5 °C...60 °C
Rögzítés módja	választhatóan: Vezetékbeszerelés felerősítővel
1. pneumatikus csatlakozás	1/8 NPT
2. pneumatikus csatlakozó	1/8 NPT
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szűrő alapanyaga	PE
Ház alapanyaga	Cink-présöntvény
Tartály alapanyaga	PC