


Szűrő

LF-1/2-D-5M-MIDI-NPT

Cikkszám: 173694

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Midi
Sorozat	D
Beépítési helyzet	függőleges
Szűrőfinomság	5 µm
Kondenzátum leeresztő	manuális reteszelő
Tartályvédelem	Fém védőkosár
Üzemi nyomás	0 bar...16 bar
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	2000 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [::9:-] szerint Inert gázok
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Csapághőmérséklet	-10 °C...60 °C
Levegőtisztasági osztály a kimenetnél	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [6:8:4] szerint Inert gázok
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés felerősítővel választhatóan:
1. pneumatikus csatlakozás	1/2 NPT
2. pneumatikus csatlakozó	1/2 NPT
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szűrő alapanyaga	PE
Ház alapanyaga	Cink-présöntvény
Tartály alapanyaga	PC