


# Szűrő

## LF-3/4-D-5M-MIDI-A-NPT

Cikkszám: 173699

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                     | Érték                                                          |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Méret                                                        | Midi                                                           |
| Sorozat                                                      | D                                                              |
| Beépítési helyzet                                            | függőleges                                                     |
| Szűrőfinomság                                                | 5 µm                                                           |
| Kondenzátum leeresztő                                        | teljesen automatikus                                           |
| Tartályvédelem                                               | Fém védőkosár                                                  |
| Üzemi nyomás                                                 | 2 bar...12 bar                                                 |
| Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva) | 2000 l/min                                                     |
| Üzemi közeg                                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:9:-] szerint<br>Inert gázok |
| KBK korrózióállósági osztály                                 | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                           |
| LABS konformitás                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Csapághőmérséklet                                            | -10 °C...60 °C                                                 |
| Levegőtisztasági osztály a kimenetnél                        | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [6:8:4] szerint<br>Inert gázok |
| Közeghőmérséklet                                             | 5 °C...60 °C                                                   |
| Környezeti hőmérséklet                                       | 5 °C...60 °C                                                   |
| Rögzítés módja                                               | Vezetékbeszerelés<br>felerősítővel<br>választhatóan:           |
| 1. pneumatikus csatlakozás                                   | 3/4 NPT                                                        |
| 2. pneumatikus csatlakozó                                    | 3/4 NPT                                                        |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                        | RoHS-kompatibilis                                              |
| Szűrő alapanyaga                                             | PE                                                             |
| Ház alapanyaga                                               | Cink-présöntvény                                               |
| Tartály alapanyaga                                           | PC                                                             |