

# Szűrő-nyomásszabályozó szelep LFR-1/4-D-5M-MINI-NPT

Cikkszám: 173768

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                     | Érték                                                          |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Méret                                                        | Mini                                                           |
| Sorozat                                                      | D                                                              |
| Beépítési helyzet                                            | függőleges                                                     |
| Szűrőfinomság                                                | 5 µm                                                           |
| Kondenzátum leeresztő                                        | manuális reteszelő                                             |
| Max. kondenzátummennyiség                                    | 22 cm <sup>3</sup>                                             |
| Tartályvédelem                                               | Fém védőkosár                                                  |
| Üzemi nyomás                                                 | 0.1 MPa...1.6 MPa<br>1 bar...16 bar                            |
| Max. nyomáshiszterézis                                       | 0.2 bar                                                        |
| Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva) | 1200 l/min                                                     |
| Üzemi közeg                                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:9:-] szerint<br>Inert gázok |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről                           | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)   |
| KBK korrózióállósági osztály                                 | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                           |
| LABS konformitás                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Csapágyhőmérséklet                                           | -10 °C...60 °C                                                 |
| Levegőtisztasági osztály a kimenetnél                        | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [6:8:4] szerint<br>Inert gázok |
| Közeghőmérséklet                                             | -10 °C...60 °C                                                 |
| Környezeti hőmérséklet                                       | -10 °C...60 °C                                                 |
| Terméksúly                                                   | 460 g                                                          |
| Rögzítés módja                                               | Vezetékbeszerelés<br>felerősítővel<br>választhatóan:           |
| 1. pneumatikus csatlakozás                                   | 1/4 NPT                                                        |
| 2. pneumatikus csatlakozó                                    | 1/4 NPT                                                        |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                        | RoHS-kompatibilis                                              |
| Ház alapanyaga                                               | Cink-présöntvény                                               |
| Tartály alapanyaga                                           | PC                                                             |