

Szűrő-nyomásszabályozó szelep LFR-3/4-D-O-MIDI-NPT

Cikkszám: 173798

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Midi
Sorozat	D
Szűrőfinomság	40 µm
Kondenzátum leeresztő	manuális reteszelő
Max. kondenzátummennyiség	43 cm³
Tartályvédelem	Fém védőkosár
Üzemi nyomás	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar
Max. nyomáshiszterézis	0.2 bar
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	3400 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:9:-] szerint Inert gázok
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Csapágyhőmérséklet	-10 °C...60 °C
Levegőtisztasági osztály a kimenetnél	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:8:4] szerint Inert gázok
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	830 g
Rögzítés módja	tartozékkal
1. pneumatikus csatlakozás	3/4 NPT
2. pneumatikus csatlakozó	3/4 NPT
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Cink-présöntvény
Tartály alapanyaga	PC