


Szűrő-nyomásszabályozó szelep LFR-3/4-D-7-MAXI-NPT

Cikkszám: 173810

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Maxi
Sorozat	D
Beépítési helyzet	függőleges
Szűrőfinomság	40 µm
Kondenzátum leeresztő	Kézzel forgatható
Max. kondenzátummennyiség	80 cm ³
Tartályvédelem	Fém védőkosár
Üzemi nyomás	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar
Max. nyomáshiszterézis	0.4 bar
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	10000 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:9:-] szerint Inert gázok
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Csapágyhőmérséklet	-10 °C...60 °C
Levegőtisztasági osztály a kimenetnél	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:8:4] szerint Inert gázok
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	1370 g
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés felerősítővel választhatóan:
1. pneumatikus csatlakozás	3/4 NPT
2. pneumatikus csatlakozó	3/4 NPT
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Cink-présöntvény
Tartály alapanyaga	PC