

Olajozó LOE-1-D-MAXI-NPT

Cikkszám: 173827

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Max. olajtöltési mennyiség	190 cm ³
Tartályvédelem	Fém védőkosár
Üzemi nyomás	1.6 MPa 16 bar 232 psi
Minimális áramlási sebesség az olajozó funkcióhoz	10 l/min
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	9000 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Inert gázok
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Csapághőmérséklet	-10 °C...60 °C
Levegőtisztasági osztály a kimenetnél	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:-] szerint Inert gázok
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	1200 g
Rögzítés módja	tartozékkal
1. pneumatikus csatlakozás	1 NPT
2. pneumatikus csatlakozó	1 NPT
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tartály alapanyaga	PC