


# Sűrítettlevegő-előkészítő egység FRC-3/8-D-5M-MINI-NPT

Cikkszám: 173848

**FESTO**



## Adatlap

| Jellemző                                                     | Érték                                                          |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Méret                                                        | Mini                                                           |
| Beépítési helyzet                                            | függőleges                                                     |
| Kondenzátum leeresztő                                        | manuális reteszelő                                             |
| Szűrőfinomság                                                | 5 µm                                                           |
| Üzemi nyomás                                                 | 0.1 MPa...1.6 MPa<br>1 bar...16 bar                            |
| Nyomásszabályozó-tartomány                                   | 0.5 bar...12 bar                                               |
| Max. nyomáshisztérezis                                       | 0.02 MPa<br>0.2 bar<br>2.9 psi                                 |
| Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva) | 1050 l/min                                                     |
| Üzemi közeg                                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [:-9:-] szerint<br>Inert gázok |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegekről                         | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)   |
| KBK korrózióállósági osztály                                 | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                           |
| LABS konformitás                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Levegőtisztasági osztály a kimenetnél                        | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [6:8:-] szerint<br>Inert gázok |
| Közeghőmérséklet                                             | -10 °C...60 °C                                                 |
| Környezeti hőmérséklet                                       | -10 °C...60 °C                                                 |
| Terméksúly                                                   | 660 g                                                          |
| Rögzítés módja                                               | Vezetékbeszerelés<br>felerősítővel<br>választhatóan:           |
| 1. pneumatikus csatlakozás                                   | 3/8 NPT                                                        |
| 2. pneumatikus csatlakozó                                    | 3/8 NPT                                                        |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                        | RoHS-kompatibilis                                              |
| Ház alapanyaga                                               | Cink-présöntvény                                               |
| Tartály alapanyaga                                           | PC                                                             |