


Sűrítettlevegő-előkészítő egység FRC-3/8-D-7-MINI-A-NPT

Cikkszám: 173851

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Mini
Beépítési helyzet	függőleges
Kondenzátum leeresztő	teljesen automatikus
Szűrőfinomság	40 µm
Üzemi nyomás	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar
Nyomásszabályozó-tartomány	0.5 bar...7 bar
Max. nyomáshisztérezis	0.02 MPa 0.2 bar 2.9 psi
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	1500 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:9:-] szerint Inert gázok
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegekről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Levegőtisztasági osztály a kimenetnél	Sűrített levegő ISO 8573-1: 2010 [7:8:-] szerint Inert gázok
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	660 g
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés felerősítővel választhatóan:
1. pneumatikus csatlakozás	3/8 NPT
2. pneumatikus csatlakozó	3/8 NPT
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Cink-présöntvény
Tartály alapanyaga	PC