


# Bekapcsoló szelep HEE-3/8-D-MINI-24-NPT

Cikkszám: 173904

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                     | Érték                                                          |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Raszterméret                                                 | 40 mm                                                          |
| Szerkezeti felépítés                                         | Hengeres tolózár                                               |
| Működtetés módja                                             | elektromos                                                     |
| Tömítés elve                                                 | lágý                                                           |
| Távozó levegő funkció                                        | nem fojtható                                                   |
| Kézi segédműködtetés                                         | reteszelő                                                      |
| Visszaállítás módja                                          | mechanikus rugó                                                |
| Vezérlés módja                                               | elővezérelt                                                    |
| Szelepfunkció                                                | 3/2 zárva monostabil                                           |
| Üzemi nyomás                                                 | 0.25 MPa...1.6 MPa<br>2.5 bar...16 bar                         |
| Átfedés                                                      | pozitív átfedés                                                |
| C érték                                                      | 7.3 l/sbar                                                     |
| b érték                                                      | 0.28                                                           |
| Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva) | 1600 l/min                                                     |
| Bekapcsolási időtartam                                       | 100%                                                           |
| Tekercsparaméterek                                           | 24 V DC: 2,5 W                                                 |
| Megengedett feszültségingadozások                            | +/- 10%                                                        |
| Üzemi közeg                                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint<br>Inert gázok |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről                           | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)   |
| KBK korrózióállósági osztály                                 | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                           |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                        | RoHS-kompatibilis                                              |
| LABS konformitás                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Közeghőmérséklet                                             | -10 °C...60 °C                                                 |
| Környezeti hőmérséklet                                       | -10 °C...60 °C                                                 |
| Rögzítés módja                                               | Vezetékbeszerelés<br>tartozékkal                               |
| Beépítési helyzet                                            | tetszés szerint                                                |
| Áramlásirány                                                 | nem reverzibilis                                               |
| Terméksúly                                                   | 223 g                                                          |
| 1. pneumatikus csatlakozás                                   | 3/8 NPT                                                        |

| Jellemző                              | Érték                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 2. pneumatikus csatlakozó             | 3/8 NPT                                                        |
| 3. pneumatikus csatlakozás            | G1/8                                                           |
| Levegőtisztasági osztály a kimenetnél | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint<br>Inert gázok |
| Vezérlőlevegőellátás                  | belső                                                          |
| Elektromos csatlakozó                 | C forma<br>Csatlakozó<br>a DIN EN 175301-803 szerint           |
| Jelállapot-kijelző                    | tartozékkal                                                    |
| Tömítések alapanyaga                  | NBR                                                            |
| Ház alapanyaga                        | Alumínium présöntvény                                          |