


Leágazó modul FRM-3/4-D-MIDI-NPT

Cikkszám: 173929

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szerkezeti felépítés	Leágazó modul
Üzemi nyomás	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar
Normál névleges térfogatáram a fő áramlási irányban 1->2	8800 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint Inert gázok
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Csapághőmérséklet	-10 °C...60 °C
Levegőtisztasági osztály a kimenetnél	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint Inert gázok
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	472 g
1. pneumatikus csatlakozás	3/4 NPT
2. pneumatikus csatlakozó	3/4 NPT
3. pneumatikus csatlakozás	G1/2
4. pneumatikus csatlakozó	G1/4
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Alumínium présöntvény