

Vakdugó B-M7

Cikkszám: 174309

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Kötegméret	10
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Névleges meghúzási nyomaték	3.35 Nm
Névleges meghúzási nyomaték tűrése	± 20%
Terméksúly	2 g
Rögzítés módja	SW3 imbuszcsoncsavar
1. pneumatikus csatlakozás	M7 külső menet
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Vakdugó alapanyaga	Acél, horganyzott
O-gyűrű alapanyaga	Rozsdamentes acél NBR