


Lengőkarima SNCS-32

Cikkszám: 174397

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	32
Szabvány alapján	ISO 15552 (eddig: VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korróziónak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...150 °C
Max. terhelhetőség	1 kN
Terméksúly	86 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Felfogás alapanyaga	Alumínium présöntvény
Gömbcsukló alapanyaga	Acél PTFE
Csavarok alapanyaga	Acél horganyzott