


Lengőkarima SNCS-63

Cikkszám: 174400

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	63
Szabvány alapján	ISO 15552 (eddig: VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...150 °C
Max. terhelhetőség	4 kN
Terméksúly	281 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Felfogás alapanyaga	Alumínium présöntvény
Gömbcsukló alapanyaga	Acél PTFE
Csavarok alapanyaga	Acél horganyzott