


Lengőkarima SNCL-50

Cikkszám: 174406

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	50
Szabvány alapján	ISO 15552 (eddig: VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...90 °C
Max. terhelhetőség	2.5 kN
Terméksúly	158 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Felfogás alapanyaga	Alumínium présöntvény
Csapágy alapanyaga	Műanyag
Csavarok alapanyaga	Acél horganyzott