

Többállású készlet DPNC-40

Cikkszám: 174419

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	40
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korróziónak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...150 °C
Terméksúly	408 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Felfogás alapanyaga	Acél
Menetes csap alapanyaga	Acél horganyzott
Anyacsavar alapanyaga	Acél horganyzott