

Többállású készlet DPNC-125

Cikkszám: 174424

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	125
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...150 °C
Terméksúly	5204 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Felfogás alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet
Menetes csap alapanyaga	Acél horganyzott
Anyacsavar alapanyaga	Acél horganyzott