

Csatlakozó
EAMC-65-90-25-32
Cikkszám: 1745817

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
1. tartó átmérője	25 mm
2. tartó átmérője	32 mm
Méret	65
Névleges hossz	90 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	4500 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	417 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	92 Nm
Terméksúly	535 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis