

Csatlakozó aljzat kábel KMEB-2-24-5-LED

Cikkszám: 174845

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Kapcsolóállás-kijelző	LED
Rögzítés módja	a mágnesszelepen, M2,5 központi csavarral
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	400 g
Elektromos csatlakozó	4 pólusú Szögletes doboAljzat, derékszögű C forma a DIN EN 175301-803 szerint
DC névleges üzemi feszültség	24 V
Védővezető csatlakozás	van
Kábelhossz	5 m
Kábelátmérő	6.2 mm
Kábelszerkezet	3 x 0,75 mm ²
Védettség	IP65 az IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...80 °C
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Kábelköpeny alapanyaga	TPE-U(PUR)
Ház alapanyaga	PA POM
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Bronz