


# Nyomáskapcsoló PEV-1/4-A-SW27-B-OD

Cikkszám: 175252

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                          | Érték                                                                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)   | az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint             |
| UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot) | az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó előírásai szerint |
| Méreték                                           | Relatív nyomás                                                              |
| Mérési eljárás                                    | Pneumatikus-elektromos nyomásátalakító                                      |
| Üzemi nyomás                                      | 1 bar...10 bar                                                              |
| Üzemi közeg                                       | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint                              |
| Közeghőmérséklet                                  | -20 °C...80 °C                                                              |
| Környezeti hőmérséklet                            | -30 °C...100 °C                                                             |
| Kapcsolóelem-funkció                              | Váltó                                                                       |
| Max. kapcsolási frekvencia                        | 3 Hz                                                                        |
| Max. kimeneti kapcsolófeszültség, AC              | 250 V                                                                       |
| Max. DC kapcsolási kimeneti feszültség            | 250 V                                                                       |
| Max. kimeneti áram                                | 4000 mA                                                                     |
| Elektromos csatlakozó                             | 4 pólusú<br>Csatlakozó                                                      |
| Rögzítés módja                                    | becsavarozható                                                              |
| Beépítési helyzet                                 | tetszés szerint                                                             |
| Pneumatikus csatlakozó                            | G1/4                                                                        |
| Terméksúly                                        | 900 g                                                                       |
| Ház alapanyaga                                    | PA66-GF30<br>Acél, horganyzott                                              |
| Membrán alapanyaga                                | NBR                                                                         |
| Küszöbértékek beállítási tartománya               | 1 bar...10 bar                                                              |
| Védettség                                         | IP65                                                                        |
| LABS konformitás                                  | VDMA24364-B1/B2-L                                                           |