


Pozícióérzékelő SMH-S1-HGD16

Cikkszám: 175713

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Kialakítás	megfogókhöz
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Méreték	Pozíció
Mérési elv	mágneses Hall
Környezeti hőmérséklet	5 °C...60 °C
Rövidzárlat elleni védelem	nem
Túlterhelés elleni védelem	nincs
Kimeneti jel	analóg
Póluscserre elleni védelem	nem
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Kábel csatlakozóval
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	M8x1 A kódolású EN 61076-2-104 szerint
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	4
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Sárgaréz, aranyozott
Kábelhossz	0,5 m
Kábelköpeny színe	szürke
Kábelköpeny alapanyaga	TPE-U(PUR)
Rögzítés módja	a megfogóhoz csavarozva
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	30 g
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet Epoxi-gyanta Sárgaréz, nikkelezett POM PUR
Védettség	IP65
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L