

Szelep készlet CPV14-BS-5/3G-1/8

Cikkszám: 176057

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	5/3 zárt
Pneumatikus munkacsatlakozás	G1/8
Üzemi nyomás	2.5 bar...10 bar
Névleges szélesség	6 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Repedésnyomás	30 bar
Kikapcsolási idő	30 ms
Bekapcsolási idő	22 ms
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
Útésállóság	30 g/11 ms az EN 60068-2-27 szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korróziónak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	190 g
Rögzítés módja	átmenő furattal
2. pneumatikus csatlakozó	G1/8
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	Cink-présöntvény