

# Lengőkarima SUA-40-R3

Cikkszám: 176887

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Méret                                 | 40                                           |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint                              |
| Változatok                            | Erős korrózióvédelem                         |
| KBK korrózióállósági osztály          | 3 - nagy korróziós igénybevétel              |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| Terméksúly                            | 195 g                                        |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                            |
| Felfogás alapanyaga                   | Kovácsolt alumíniumötvözet<br>védőbevonattal |
| Csap alapanyaga                       | erősen ötvözött rozsdamentes acél            |
| Hüvely alapanyaga                     | Rugóacél                                     |
| Csapágy alapanyaga                    | Műanyag                                      |
| Csavarok alapanyaga                   | erősen ötvözött rozsdamentes acél            |
| Biztosító alapanyaga                  | erősen ötvözött rozsdamentes acél            |
| Tengely alapanyaga                    | erősen ötvözött rozsdamentes acél            |