

# Talpas felerősítés CRHNC-40

Cikkszám: 176938

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                    | Érték                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méret                                       | 40                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Szabvány alapján                            | ISO 15552 (eddig: VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)                                                                                                                                                                                           |
| KBK korrózióállósági osztály                | 4 - igen nagy korróziós igénybevétel                                                                                                                                                                                                                       |
| LABS konformitás                            | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                                                                             |
| Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására | A több mint 5% tömegarányú réz-, cink- vagy nikkeltartalmú fémek használata tilos. Kivételt képeznek: az acélban található nikkellel, a vegyileg nikkelezett felületek, nyomtatott áramkörtől lapok, vezetékek, elektromos csatlakozók és a mágnesekercsek |
| Környezeti hőmérséklet                      | -40 °C...150 °C                                                                                                                                                                                                                                            |
| Terméksúly                                  | 188 g                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések       | RoHS-kompatibilis                                                                                                                                                                                                                                          |
| Felfogás alapanyaga                         | erősen ötvöztött rozsdamentes acél                                                                                                                                                                                                                         |
| Csavarok alapanyaga                         | erősen ötvöztött rozsdamentes acél                                                                                                                                                                                                                         |