

Többpólusú elosztó MPV-E/A12-M8

Cikkszám: 177670

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Rögzítés módja	átmenő furattal szerelősínnel választhatóan:
Terméksúly	120 g
I/O elektromos csatlakozástechnika	M8 3 pólusú
DC üzemi feszültségi tartomány	10 V...30 V
Teherbírás/bemenet	1 A
Áramterhelhetőség	4 A
Védettség	IP65 szerelt állapotban az IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...80 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Ház alapanyaga	PA6-erősítéssel
Aljzat alapanyaga	Sárgaréz