

Csatlakozó aljzat kábel KMEB-2-24-M12-0,5-LED

Cikkszám: 177677

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Kapcsolóállás-kijelző	LED
Rögzítés módja	a mágnesszelepen, M2,5 központi csavarral
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Elektromos csatlakozó	5 pólusú Szögletes doboAljzat, derékszögű C forma a DIN EN 175301-803 szerint
DC névleges üzemi feszültség	24 V
Védővezető csatlakozás	van
Kábelhossz	0.5 m
Kábelátmérő	4.6 mm
Kábelszerkezet	3 x 0,5 mm ²
Védettség	IP65 az IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Kábelköpeny alapanyaga	TPE-U(PU)
Kábelköpeny színe	fekete
Ház alapanyaga	PA POM
Ház színe	áttetsző
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Bronz